

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 5×D mini, Typ: 20R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319461 20R |
| GTIN | 4062406309275 |
| Trieda položky | 31V |

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 8×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s **7×D**, resp. stopka $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ sú dostupné na dopyt.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|--------|
| Osadenie Z k osi | 15 mm |
| \varnothing upnutia D_1 | 20 mm |
| \varnothing stopky D_2 | 32 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Celková dĺžka L_2 | 166 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 100 mm |
| C | 1 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Smer rezania | pravé |
| Dĺžka stopky L _s | 60 mm |
| Polomer R | 1,2 mm |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D |
| Kmitanie | tlmené |
| Druh produktu | Stabilizátor vyvrtávacích tyčí |