

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 5×D midi, Typ: 16L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319463 16L
GTIN	4062406309343
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 8×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ sú dostupné na dopyt.

Technický opis

Celková dĺžka L_2	139 mm
Osadenie Z k osi	16 mm
Dĺžka stopky L_5	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Polomer R	1,2 mm
\varnothing upnutia D_1	16 mm

Dĺžka výčnelku L ₁	80 mm
C	1,5 mm
Ø stopky D ₂	32 mm
Smer rezania	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí