

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 5×D mini, Typ: 20L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319461 20L
GTIN	4062406309282
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 8×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s **7×D**, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25$  mm sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

Dĺžka stopky $L_s$	60 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	100 mm
$\varnothing$ upnutia $D_1$	20 mm
$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
Celková dĺžka $L_2$	166 mm
Osadenie Z k osi	15 mm
Polomer R	1,2 mm

C	1 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Smer rezania	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí