



Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: W2611



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom \varnothing hadice.

Prepínateľný rohatkový kľúč s reguláciou otáčok v kompaktnej konštrukcii so spojovacím telesom zo sklenených vlákien pre dobrú izoláciu proti chladu. Odvádzanie vzduchu sa dá otočiť o 360°. Dĺžka konštrukcie iba 192 mm, ideálny do zúžených priestorových podmienok.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálne otáčky	280 min ⁻¹
maximálny \varnothing skrutiek (8,8–12,9)	M8
Označenie výrobcu	W2611
Pracovná hlučnosť	85 dB(A)
Hmotnosť	0,5 kg
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný \varnothing)	10 mm

Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 40 Nm
Dĺžka	192 mm
maximálne vibrácie podľa EN	8.8 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	540 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač