



Ploché pilníky s 2-zložkovou rukoväťou GARANT, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 510201 300 |
| GTIN | 4009215190618 |
| Trieda položky | 56B |

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

3 strany vyrezávané; tupé.

Pilník s narazenou, ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou pilníka, otvorom na zavesenie a **praktickými farebnými úchytkami** (červená, zelená, žltá) na individuálne označenie napr. veľkosti seku.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form A

Upozornenie:

Pilník bez rukoväti dostupný pod č. 510200.

Technický opis

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dĺžka bez pántu | 300 mm |
| Prierez | 30×7 mm |
| Atribút Názov produktu | Sek 2 (polvrstva) |
| Sek | 2 |
| Druh seku | Polvrstva |
| Tvar | A |
| Popis tvaru | plochý, tupý výbeh |

| | |
|------------------------|------------------|
| Plochy pilníkovania | 3 |
| vrát. rukoväti držadla | áno |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Dielenský pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Sada farebných klipsov10-dielne Farba YELLOW | 519605 YELLOW |
| Sada farebných klipsov10-dielne Farba GREEN | 519605 GREEN |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |
| Sada farebných klipsov10-dielne Farba RED | 519605 RED |