



## Štvorhranné pilníky s 2-zložkovou rukoväťou GARANT, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	512201 250
GTIN	4009215190663
Trieda položky	56B

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

#### Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.

Pilník s narazenou, ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou pilníka, otvorom na zavesenie a **praktickými farebnými úchytkami** (červená, zelená, žltá) na individuálne označenie napr. veľkosti seku.

#### Použitie:

**Kvalitný pilník** pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

#### Norma:

**DIN 7261 Form D**

#### Upozornenie:

Pilník bez rukoväti dostupný pod č. 512200.

### Technický opis

Šírka	10 mm
Dĺžka bez pántu	250 mm
Atribút Názov produktu	Sek 2 (polvrstva)
Sek	2
Druh seku	Polvrstva
Tvar	D

Popis tvaru	štvorhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania	4
vrát. rukoväti držadla	áno
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

## Príslušenstvo

2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Sada farebných klipsov10-dielne Farba GREEN	519605 GREEN
Sada farebných klipsov10-dielne Farba RED	519605 RED
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Sada farebných klipsov10-dielne Farba YELLOW	519605 YELLOW