



Polgulové pilníky s 2-zložkovou rukoväťou GARANT, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	513201 300
GTIN	4009215190700
Trieda položky	56B

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

S prerušením dráhy; polotupé.

Pilník s narazenou, ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou pilníka, otvorom na zavesenie a **praktickými farebnými úchytkami** (červená, zelená, žltá) na individuálne označenie napr. veľkosti seku.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form E

Upozornenie:

Pilník bez rukoväti dostupný pod č. 513200.

Technický opis

Prierez	30×9 mm
Atribút Názov produktu	Sek 2 (polvrstva)
Sek	2
Druh seku	Polvrstva
Tvar	E
Popis tvaru	polgulatý
Plochy pilníkovania	seky na všetkých stranách

vrát. rukoväti držadla	áno
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Sada farebných klipsov10-dielne Farba YELLOW	519605 YELLOW
Sada farebných klipsov10-dielne Farba GREEN	519605 GREEN
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Sada farebných klipsov10-dielne Farba RED	519605 RED