

Garant**12-hranná vložka, 1/4 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1/4palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630932 1/4
GTIN	4062406309619
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran s otvorom.

Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane výstupu	9,9 mm
Dĺžka	24,8 mm
Rozmer cez steny	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

