

**Garant****12-hranná vložka, 1/4 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 11/32palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630932 11/32
GTIN	4062406309640
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Dĺžka	24,8 mm
Rozmer cez steny	11/32 palec
Ø na strane výstupu	13 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

