

 Atlas Copco

Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: W2630



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Prepínateľný rohatkový kľúč s reguláciou otáčok v kompaktnej konštrukcii so spojovacím telesom zo sklenených vlákien pre dobrú izoláciu proti chladu. Odvádzanie vzduchu sa dá otočiť o 360°.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Pracovná hlučnosť	86 dB(A)
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M14
Označenie výrobcu	W2630
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Dĺžka	307 mm
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec

Rozsah krútiaceho momentu	25 - 80 Nm
maximálna potreba vzduchu	660 l/min
maximálne otáčky	200 min ⁻¹
Hmotnosť	1,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN	10,5 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač