

 Atlas Copco

Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: W2621



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Prepínateľný rohatkový kľúč s reguláciou otáčok v kompaktnej konštrukcii so spojovacím telesom zo sklenených vlákien pre dobrú izoláciu proti chladu. Odvádzanie vzduchu sa dá otočiť o 360°.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
Hmotnosť	1,1 kg
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne otáčky	170 min ⁻¹
Dĺžka	271 mm
Pracovná hlučnosť	87 dB(A)

maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M12
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 68 Nm
maximálna potreba vzduchu	600 l/min
maximálne vibrácie podľa EN	15 m/s ²
Označenie výrobcu	W2621
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač