

DYMO**Popisovací prístroj, Typ: LM420P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Trieda položky	08U

Popis**Prevedenie:**

Robustné, mobilné značkové popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etiek. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel. Úzka tlačiareň s **ABC klávesnicou** a veľkým 4-riadkovým displejom s podsvietením a náhľadom pred tlačou. Pripojenie USB.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah balenia:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.

Upozornenie:

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**

Technický opis

Počet viditeľných znakov na displeji	4x30
--------------------------------------	------

Počet riadkov textu	1 – 4
Pásová fréza Prevedenie	rucné
maximálna výška písma	14,9 mm
Šírka	104 mm
Počet dostupných znakov/symbolov	325
Počet širok písma	8
Dĺžka	215 mm
vhodná kazeta s popisovacou páskou	D1
možné šírky pásky na písanie	6; 9; 12; 19 mm
Typ	LM420P
Sieťový adaptér	vrátane
Počet veľkostí písma	7
Farba písma	čierna
Počet štýlov písma	12
Rozloženie klávesnice	ABC
Zvláštnosť	USB
Hmotnosť vrátane batérie	415 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Výška	57 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	420P
Druh produktu	Popisovací prístroj

Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ R	085520 R
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ Y	085520 Y

Kazeta s popisovacou páskou 9 mm × 7 m polyester Typ Y	085540 Y
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ T	085550 T
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ Y	085550 Y
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 3,5 m nylón Typ W	085516 W
Kazeta s popisovacou páskou 6 mm × 7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovacou páskou 9 mm × 7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ W	085550 W