

 Atlas Copco

Pneumatický vypínací ťahovák, Typ: S2426L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

- **Presná vypínacia spojka odolná voči opotrebeniu.**
- **Vysoká presnosť krútiaceho momentu.**

Zvlášť vhodné pre sériové armatúry s rýchlovýmenným držiakom pre rezné hrany E 6,3 (pozri Č. 674200 ff).

Bez oleja – nie je potrebná žiadna prídavná olejníčka na stlačený vzduch.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	S2426L
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
maximálna potreba vzduchu	360 l/min
Pracovná hlučnosť	73 dB(A)
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M4
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm

Hmotnosť	0,9 kg
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 2,6 Nm
maximálne otáčky	1500 min ⁻¹
Konštrukcia	tyc
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Pripojovací závit	BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Skrutkovač