



Pneumatická vrtačka, Typ: D2112Q



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiaca konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom.

Rozsah balenia:

Vrátane **rýchlopínacieho skľučovadla**.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
maximálne otáčky	0 - 5400 min ⁻¹
Dĺžka	211 mm
Hmotnosť	1 kg
Výstupný výkon	350 W

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 10 mm
Označenie výrobcu	D2112Q
maximálna potreba vzduchu	600 l/min
Pracovná hlučnosť	80 dB(A)
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka