

 Atlas Copco

Pneumatický uťahovák, Typ: S2326



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079161 S2326 |
| GTIN | 7322590011406 |
| Trieda položky | 03R |

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom \varnothing hadice.

Mnohostranne použiteľný skrutkovač s 1/4 palcovým rýchlovýmenným skľučovadlom s vnútorným šesťhrannom pre čepele E 6,3 (pozri č. 674200 ff), prestaviteľný na **pravý/ľavý chod**.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Pracovná hlučnosť | 83 dB(A) |
| Označenie výrobcu | S2326 |
| Rozsah krútiaceho momentu | do 4,5 Nm |
| maximálne otáčky | 2400 min ⁻¹ |
| maximálna potreba vzduchu | 336 l/min |

| | |
|--|------------------------|
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 6,3 mm |
| maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9) | M6 |
| Hmotnosť | 0,8 kg |
| Dĺžka | 178 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s ² |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec |
| Pripojovací závit | BSP |
| Uchytenie bitu | F 6,3 |
| Druh produktu | Skrutkovač |