



## Pneumatický vypínací uťahovák, Typ: S2428L



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079165 S2428L
GTIN	
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom  $\varnothing$  hadice.

- **Presná vypínacia spojka odolná voči opotrebeniu.**
- **Vysoká presnosť krútiaceho momentu.**

Zvlášť vhodné pre sériové armatúry s rýchlovýmenným držiakom pre rezné hrany E 6,3 (pozri Č. 674200 ff).

Bez oleja – nie je potrebná žiadna prídavná olejníčka na stlačený vzduch. S funkciou push start, začne sa otáčať pri kontakte so skrutkovým spojkom.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Označenie výrobcu	S2428L
maximálny $\varnothing$ skrutiek (8,8–12,9)	M5
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný $\varnothing$ )	10 mm
maximálne otáčky	700 min <sup>-1</sup>
Rozsah krútiaceho momentu	3,5 - 7 Nm

Pracovná hlučnosť	70 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	360 l/min
Konštrukcia	tyc
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	1 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač