

DYMO**Popisovací prístroj, Typ: LM500TS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Trieda položky	08U

Popis**Prevedenie:**

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etiek. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel. **S plnofarebnou dotykovou obrazovkou**, tlačí aj grafické zobrazenia, čiarové kódy a logá s rozlíšením 300 dpi. Možnosť vytvorenia profilu pre 5 používateľov. **USB rozhranie.**

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah balenia:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu. Popisovací prístroj LabelManager 500TS, lítiovo-iónový akumulátor, nabíjací adaptér, USB kábel.

Upozornenie:

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**
- **Nedodáva sa do všetkých krajín.**
- **Expresné doručenie nie je možné.**

Technický opis

Dĺžka	190 mm
Farba písma	cierna
Počet riadkov textu	1 – 5
možné šírky pásky na písanie	6; 9; 12; 19; 24 mm
Počet veľkostí písma	25
Rozloženie klávesnice	QWERTZ
Typ	LM500TS
Počet dostupných znakov/symbolov	325
maximálna výška písma	22 mm
Počet širok písma	2
Šírka	165 mm
Pásová fréza Prevedenie	automatické
vhodná kazeta s popisovacou páskou	D1
Sieťový adaptér	vrátane
Počet štýlov písma	32
Zvláštnosť	USB/ciarový kód
Hmotnosť vrátane batérie	800 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Výška	95 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	Dymo 500 TS
Druh produktu	Popisovací prístroj

Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovacou páskou 24 mm × 7 m polyester Typ R	085560 R

Napájací adaptér pre č. 085500

085570

Kazeta s popisovacou páskou 24 mm x 7 m polyester Typ W

085560 W