



Pneumatický ťahovák, Typ: S2305



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom \varnothing hadice.

Mnohostranne použiteľný skrutkovač s 1/4 palcovým rýchlovýmenným skľučovadlom s vnútorným šesťhrannom pre čepele E 6,3 (pozri č. 674200 ff), prestaviteľný na **pravý/ľavý chod**.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	336 l/min
Pracovná hlučnosť	83 dB(A)
Označenie výrobcu	S2305
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný \varnothing)	6,3 mm
Rozsah krútiaceho momentu	do 12 Nm

maximálne otáčky	750 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M8
Hmotnosť	0,9 kg
Dĺžka	198 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Uchytenie bitu	F 6,3
Druh produktu	Skrutkovač