



Pneumatický vypínací uťahovák, Typ: S2450P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom \varnothing hadice.

- **Presná vypínacia spojka odolná voči opotrebeniu.**
- **Vysoká presnosť krútiaceho momentu.**

Zvlášť vhodné pre sériové armatúry s rýchlovýmenným držiakom pre rezné hrany E 6,3 (pozri Č. 674200 ff).

Bez oleja – nie je potrebná žiadna prídavná olejnička na stlačený vzduch.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný \varnothing)	10 mm
Označenie výrobcu	S2450P
maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
maximálna potreba vzduchu	360 l/min
Rozsah krútiaceho momentu	2,4 - 5 Nm

Konštrukcia	Pištoľ
Hmotnosť	1,1 kg
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M5
Pracovná hlučnosť	78 dB(A)
maximálne otáčky	1100 min ⁻¹
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač