

**Garant****Rýchlovýmenný adaptér, Weldon pre vnútorný priemer ER 32, Ø napnutia: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319764 8      |
| GTIN             | 4062406328818 |
| Trieda položky   | 31V           |

## Popis

### Prevedenie:

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

### Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

### Použitie:

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

## Technický opis

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A       | 30 mm                 |
| Vnútorné chladenie            | áno                   |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3                   |
| Vonkajší Ø D                  | 45 mm                 |
| Druh produktu                 | Rýchlovýmenný adaptér |

