

DYMO**Popisovací prístroj, Typ: 4200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 4200
GTIN	3501170955970
Trieda položky	08U

Popis**Prevedenie:**

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etiekiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel. **Robustná priemyselná tlačiareň etiekiet** na jednoduchý popis káblov, ovládacích panelov, regálov atď. **Priame snímanie prístupu** pre často používané znaky v elektrotechnike.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah balenia:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu. **Bez akumulátora a napájacieho zdroja.**

Upozornenie:

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**

Technický opis

Sieťový adaptér	Príslušenstvo
Rozloženie klávesnice	QWERTZ
vhodná kazeta s popisovacou páskou	RHINO
Šírka	127 mm
Dĺžka	181 mm
Farba písma	cierna
Počet veľkostí písma	7
maximálna výška písma	13 mm
Počet širok písma	2
Pásová fréza Prevedenie	rucné
Typ	Rhino 4200
možné šírky pásky na písanie	6; 9; 12; 19 mm
Počet štýlov písma	5
Počet viditeľných znakov na displeji	11
Počet riadkov textu	1 – 4
Počet dostupných znakov/symbolov	50
Zvláštnosť	zásobník na etikety
Hmotnosť vrátane batérie	770 g
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Výška	62 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	Rhino 4200
Druh produktu	Popisovací prístroj

Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 3,5 m nylón Typ W	085515 W
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 5,5 m vinyl Typ W	085517 W

Napájecí adaptér pre č. 085500

085570