

**HOLEX**

**TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 ( ( mm resp. palca): 15,2**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122340 15,2   |
| GTIN             | 4045197264916 |
| Trieda položky   | 12E           |

## Popis

### Prevedenie:

**Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu** – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje **vysokou presnosťou stredenia**. **Rovné hlavné rezné hrany** s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú **krátke triesky**.

### Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!**

**Odporúčaným nástupným produktom je č. 122504.**

Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: uvádzajte s č. **122345**.

Tvar **HE**: uvádzajte s č. **122355**.

## Technický opis

|   |             |
|---|-------------|
| Tolerancia stopky                       | h6          |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>              | 15,2 mm     |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,26 mm/ot, |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>  | 65 mm       |
| Počet rezných hrán Z                    | 2           |
| Tolerancia menovitého Ø                 | h7          |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 16 mm       |
| Celková dĺžka L                         | 115 mm      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Norma                                    | DIN 6537 K       |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania $l_2$ | 42,2 mm          |
| Povrchová úprava                         | TiN              |
| Rezný materiál                           | VHM              |
| Prevedenie                               | 4×D              |
| Uhol špičky                              | 140 Stupeň       |
| Stopka                                   | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie                       | áno, pri 25 bar  |
| Pološtandard                             | áno              |
| Farebný krúžok                           | zelená           |
| Druh produktu                            | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný | 240   | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 110   | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 90    | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80    | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 65    | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 35    | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 35    | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 30    | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný            | 30    | S       |
| Uni                           | vhodný            |       |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |       |         |
| mokrý minimálne               | vhodný            |       |         |
| vzduch                        | podmienene vhodný |       |         |

