

Garant**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139260 10X1
GTIN	4045197509475
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny šesťuholníkový tvar na širokú škálu aplikácií. Veľmi dobre sa hodí na chrómniklové ocele.

V súlade s DIN 374.

Technický opis

Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Ø závit	10 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	9,55 mm
Hĺbka závit	30 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závit	M10×1
Povrchová úprava	TiN
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	17	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7	M
CuZn	vhodný	22	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		