

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: 71150864****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

Robustný a **výkonný akumulátorový skrutkovač s príklepom** s kovovým krytom prevodovky **s dlhou životnosťou**, plne kovovou nárazovou prevodovkou a ergonomickou **strednou rukoväťou s mäkkou podložkou**.

Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. O 10 % vyšší krútiaci moment pri spätnom chode.

Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 stupňoch.

Verzia Select.

- **3/4 palcový upínací štvorhran.**
- **1.050 Nm max. ťahovací moment.**
- **s MultiVolt rozhraním.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, s prepravným kufríkom.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073835, akumulátorové štartovacie súpravy pod Č. 073832.

Technický opis

Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Maximálny ťahovací moment	1050 Nm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M27
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
Nárazová hodnota	0 - 2200 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Napätie akumulátora	12 V
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	ASCD 18-1000
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN	12,9 m/s ²
Hmotnosť	3 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073835 FE12
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12