

**Akumulátorová hranová fréza ručne vedená, Typ: AKFH18-5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078124 AKFH18-5
GTIN	4014586892665
Trieda položky	03F

Technický opis

Označenie výrobcu	AKFH 18-5 Select
Hmotnosť	3 kg
Uhol úkosu	45 Stupeň
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Počet otáčok na voľnobeh	2400 - 7500 min ⁻¹
Ø kotúčov	98 mm
Polomer	2,5 mm
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiekpre hranovú frézu Typ 3135007600	078139 3135007600
Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200201	078138 6430200201
Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200101	078138 6430200101
Vodiaca kladka Typ 6430300101	078136 6430300101