

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18TAL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou. Stavebné svietidlo ponúka plné 360 stupňové osvetlenie, je ideálnym riešením pre plošné osvetlenie, ako aj pre prácu nad hlavou.

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	M18TAL-0
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	2200 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Svetelný tok Úroveň 2	1100 lm
Zóna ATEX	žiadna
Napätie akumulátora	18 V
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svietidlo

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základná súprava akumulátorovHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55