

HOLEX**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX, TiAlN, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139192 M10
GTIN	4045197446886
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:**

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). **S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.**

Trieda tolerancie: ISO 3X/6GX = **naddimenzovanie 0,02 – 0,04 mm.**

Použitie:

Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Technický opis

Ø závitu	10 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	10 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	9,35 mm
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitu	30 mm
Veľkosť závitu	M10

Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitů	M
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		