



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne, Typ: 38



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630345 38
GTIN	4018754323241
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2,5 – M8. Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 – M8. Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M8. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 – M8.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

#### Rozsah balenia:

Násadce nástrčných kľúčov pre 12-hran: 10 ks č. 630950 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice na vonkajšie Torx®: 6 ks č. 631500 veľ. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Násadce skrutkovačov pre Phillips: PH1; PH2

Zástrčné hlavice na vnútorný šesťhran: 5 ks č. 631710 veľ. 3; 4; 5; 6; 8

Zástrčné hlavice na vnútorné Torx®: 9 ks č. 631801 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Priečna rukoväť QR: 1 ks č. 633050 veľ. 116

Nástrčná rukoväť QR: 1 ks č. 632950 veľ. 150

Predĺženia QR: 2 ks č. 632545 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb QR: 1 ks č. 633550 veľ. 1/4

Račňa QR: 1 ks č. 632355 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

## Technický opis

Počet dielov	38
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	5-13 mm
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
s QuickRelease	áno
Druh produktu	Nástrčný klúč

## Príslušenstvo

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 5	631710 5
---	----------

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX20	631801 TX20
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	630950 13
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	630950 10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX25	631801 TX25
Predĺženie, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 50	632545 50
Račna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca s vyhadzovačomQuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	630950 5,5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 3	631710 3
Priečna rukoväť, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 116	633050 116
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX30	631801 TX30
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX9	631801 TX9
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 150	632950 150
Univerzálny kľb 1/4 palcaQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Predĺženie, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 150	632545 150
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	630950 11
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX8	631801 TX8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 6	631710 6
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	630950 8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX15	631801 TX15
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	630950 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13

Zástrčná hlavice, 1/4 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX10	631801 TX10
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	630950 7
Zástrčná hlavice, 1/4 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX27	631801 TX27
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E10	631500 E10
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	630950 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šestšhran 8	631710 8
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	630950 9
Zástrčná hlavice, 1/4 palca pro Torx®krátka Profil Torx® TX40	631801 TX40
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631000 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
12-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	630950 12
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šestšhran 4	631710 4