

Garant GRIDLINE

Skrinka na čistiace prostriedky Šírka 40G s celoplechovými krídlovými dverami, Výška mm / typ: 2000-1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Univerzálna skrinka na skladovanie čistiacich prostriedkov, čistiacich prístrojov a oblečenia. Pozinkované police je možné umiestniť do rastra 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s **cylindrickým zámkom**. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Nosnosť políc 25 kg. Dierovanie 9 × 9 mm v rastrí 37 mm na spodnej strane skrinky **na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix** (v skupine 95).

Rozsah balenia:

Praktické rozdelenie s 3 policami šírka 20 G. Prídavné dno priehradky so šírkou 20G s lištou s háčikmi na oblečenie (s 3 háčikmi).

Rozsah balenia:

Lišta na ramienka na šaty Č. 940610: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Skrinky na čistiace prostriedky sú rozmerovo kompatibilné so všetkými skrinkami GridLine s hĺbkou 20G a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať. Ďalšie príslušenstvo, police a zásuvky, nájdete v skupine 94.

Technický opis

Šírka	1000 mm
Hmotnosť	84 kg
Úžitková výška	1840 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skrinka na čistiace prostriedky

Príslušenstvo

Lišta na ramienka na šaty Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940610 40
---	-----------