

**Kombinovaný plochý záhlbník, Velkosť / Ø záhlbníka: 1/27,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156730 1/27,5
GTIN	4033591012608
Trieda položky	16C

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi dobré trieskové obrábanie a ideálny odvod triesok vďaka špirálovým drážkam. **Lahké dobrušovanie.** Záhlbník je v držiaku zaistený proti pretočeniu.

**Použitie:**

Na zahľbovanie skrutiek podľa DIN alebo **pomocou vhodnej kombinácie záhlbníka a čapu na výrobu stupňovitých otvorov alebo záhlbov mimo normy.**

**Upozornenie:**

Plochý záhlbník je k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø zahĺbenia	27,5 mm
Dĺžka britov	22 mm
Ø stopky	14 mm
Uhol úrovne zahĺbenia	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS

Norma	Výrobná norma
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na zahlbovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	40	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	60	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	M
mokrý maximum	vhodný		