

**Garant****Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2,6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132640 M2,6   |
| GTIN             | 4045197072276 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

Veľ. M1,7; M2,3; M2,6 so starým profilom DIN.

**S lámačom triesok. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Stúpanie závitov        | 0,45 mm  |
| Ø závit                 | 2,6 mm   |
| Ø otvoru pod závit      | 2,1 mm   |
| Norma                   | DIN 371  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Celková dĺžka L         | 50 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 2,1 mm   |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Hĺbka závit             | 7,8 mm   |
| Druh závit              | M        |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Veľkosť závitú           | M2,6                                      |
| Povrchová úprava         | vaporizovaný                              |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok           | zelená                                    |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívatel'ovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 6              | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 6              | M       |
| CuZn                          | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| Olej                          | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                 | podmienene vhodný |                |         |