

LED stolové svietidlo, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	928653 12
GTIN	7612176079730
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Energeticky úsporná stolová LED lampa vyrobená z hliníka s plochým, homogénnym osvetlením bez tieňov a odleskov. Stmievanie v 5 krokoch pomocou ovládacieho tlačidla na vrchu lampy s pamäťovou funkciou. So stabilnou hliníkovou základňou, Ø základne je 180 mm. Teplota farby neutrálna biela 4 000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED svetelné zdroje.

Tieto svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

Doba horenia: 20 000 hodín.

Maximálna výška: 570 mm.

Maximálny dosah: 740 mm.

Technický opis

Farba svetla	neutrálna biela
Korpus lampy výška	22,5 mm
Počet LED diód	24
Príkon	12 W

Korpus lampy dĺžka	425 mm
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Korpus lampy šírka	46 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Vykladanie nosného ramena	470 mm
Teplota farby	4000 K
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo