

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302150 6
GTIN	4060576155203
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

Redukčné púzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

**S drážkami na chladiaci kanál.**

**Použitie:**

- **Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).**
- **Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.**

**Vhodné pre:**

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 20 mm.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$

Druh produktu

Redukčné púzdro