

**Prerezané redukčné púzdro utesnený, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302165 4
GTIN	4060576159874
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

Schunk GZB-S s utesnením.

Tesnosť chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.

**Utesnené (gumová zátk).****Použitie:**

- **Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.**
- **Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.**
- **Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.**
- **Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).**
- **Presnosť odvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).**
- **Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.**

**Technický opis**

Ø D	20 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	4 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$

Druh produktu

Redukčné púzdro