

**Dvojití Výkyvné rameno Multikomfort na upevnenie na stôl, Počet klbov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928298 2
GTIN	4009729068502
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Trojrozmerné otočné rameno monitora vyrobené z hliníka a plastu, s plynovou pružinou pre pohodlné ergonomické nastavenie monitora. Rozsah otáčania horizontálne 180 stupňov a vertikálne 75 stupňov, monitor je možné nakloniť. Možnosť horizontálneho umiestnenia monitora.

Jednoduché upevnenie monitora vďaka systému QuickRelease s ovládaním jednou rukou. Vedenie kábla cez plastový kryt. Flexibilné upevnenie (svorka, otvor na kábel a upevnenie skrutkou) pre hrúbku stolovej dosky 10 – 50 mm.

Maximálna šírka monitora 656 mm alebo 27 palcov. Otočný o 360° s nastaviteľnou zarážkou na 180°.

**Použitie:**

Ploché obrazovky so štandardným upevnením VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborná.

**Technický opis**

Vykladanie otočného ramena	333 mm
Výkyvný uholník	75 Stupeň
Rozsah natočenia	360 Stupeň

Počet klávov	2
Nosnosť	2 - 7 kg
Druh produktu	Držiak monitora/klávesnice