


**Kombinovaný plochý záhlbník, Velkosť / Ø záhlbníka: 2/26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156730 2/26
GTIN	4033591013292
Trieda položky	16C

Popis**Prevedenie:**

Veľmi dobré trieskové obrábanie a ideálny odvod triesok vďaka špirálovým drážkam. **Lahké dobrušovanie.** Záhlbník je v držiaku zaistený proti pretočeniu.

Použitie:

Na zahľbovanie skrutiek podľa DIN alebo **pomocou vhodnej kombinácie záhlbníka a čapu na výrobu stupňovitých otvorov alebo záhlbov mimo normy.**

Upozornenie:

Plochý záhlbník je k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø zahĺbenia	26 mm
Ø stopky	22 mm
Dĺžka britov	24 mm
Uhol úrovne zahĺbenia	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS

Norma	Výrobná norma
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na zahlbovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	40	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	60	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	5	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	5	M
mokrý maximum	vhodný		