

**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132645 M8
GTIN	4045197648914
Trieda položky	12H

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S lámačom triesok. Trieda tolerancie: ISO 2 6H**

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	8 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M8
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		