

**Brúsny pás normálny korund (A) KK711T, 8×300 mm, Zrinitosť: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558007 220
GTIN	4018875566633
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny brúsny pás posypaný **bežným korundom (A)**. Brúsna podložka je optimálne prispôbena na zrinitosť a typ brúsneho pásu.

Zrinitosť 40 – X-tkanina (robustná). Zrinitosť 60 až 180 – T-tkanina (robustná a flexibilná) so **špeciálnym ohybom**. Optimálne na použitie na ručných brúskach.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: **ocel**, neželezné kovy, liatina, **hliníkové zliatiny, drevo**.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrinitosť	220
Séria	KK711T
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	8 mm
Dĺžka brúsneho pása	300 mm
Atribút Názov produktu	8×300 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	32-38	H
INOX	podmienene vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	podmienene vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10-30	
Drevo	vhodný	23-26	
suché	vhodný		