

**Kombinovaný plochý záhlbník, Velkosť / Ø záhlbníka: 2/42mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 156730 2/42 |
| GTIN | 4033591013506 |
| Trieda položky | 16C |

Popis**Prevedenie:**

Veľmi dobré trieskové obrábanie a ideálny odvod triesok vďaka špirálovým drážkam. **Lahké dobrušovanie.** Záhlbník je v držiaku zaistený proti pretočeniu.

Použitie:

Na zahľbovanie skrutiek podľa DIN alebo **pomocou vhodnej kombinácie záhlbníka a čapu na výrobu stupňovitých otvorov alebo záhlbov mimo normy.**

Upozornenie:

Plochý záhlbník je k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Ø zahľbenia | 42 mm |
| Dĺžka britov | 24 mm |
| Ø stopky | 22 mm |
| Uhol úrovne zahľbenia | 180 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Norma | Výrobná norma |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Rezná vložka na zahlbovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 40 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 60 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 20 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 25 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 10 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 5 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 5 | M |
| mokrú maximum | vhodný | | |