

**Garant****Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132640 M27
GTIN	4045197072443
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

Veľ. M1,7; M2,3; M2,6 so starým profilom DIN.

**S lámačom triesok. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	3 mm
Ø závit	27 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	24 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	81 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M27
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		