

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Obojstranné** otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

**Upozornenie:**

Smerné hodnoty použitia pre  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .

## Technický opis

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,8 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	3.97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9740
Rezný materiál	HM

odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		