

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Typ: TI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213072 TI
GTIN	4062406355487
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Upozornenie:

Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	TI
Hrúbka platne S	3.97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9745
Rezný materiál	HM

odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		