

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Obojstranné** otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

**Upozornenie:**

Smerné hodnoty použitia pre  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .

## Technický opis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,9 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	3.97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM

odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		