

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213068 HART
GTIN	4062406355463
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Upozornenie:

Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	TVRDÁ
Posuv f_z na zub	0,5 mm
Hrúbka platne S	3.97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZESR
Typ	HB9715
Rezný materiál	HM

odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,4 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
GG(G)	vhodný	355	K
vzduch	vhodný		