

HOLEX**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132645 M3
GTIN	4045197648860
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok. Trieda tolerancie: ISO 2 6H

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	3 mm
Počet napínacích drážok	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	9 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		