

HOLEX**Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý Ø DC k11: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	162800 18
GTIN	4045197089328
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

Kuželovito stúpajúci nábeh na dĺžku približne 3× menovitý Ø. Veľmi stabilný vďaka silnému jadru a zvlnenému ozubenému chrbtu. Jednoduchý odlupovací rez vďaka špirálovým drážkam a rôznemu počtu zubov v závislosti od veľkosti.

Použitie:

Obzvlášť vhodné na vystružovanie posunutých otvorov pri montáži komponentov alebo pri potrebe zväčšenia otvorov pre nity. Pri stavbe kotlov sa výstružníky na otvory pre nity používajú na ručných pneumatických vŕtačkách.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	18 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	162 mm
Ø v nábehu	12,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Morse kužel' (MK) Veľkosť	3
Celková dĺžka L	261 mm
Dĺžka britov L _c	145 mm
Počet rezných hrán Z	4
Tolerancia menovitého Ø	k11

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 311
Uhol sklonu zubov	25 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stopka	Morse kužel'
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	7	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		