



Pílový pás na kov 27×3660, Zubov na palec: 4/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 173750 4/6 |
| GTIN | 4045197254177 |
| Trieda položky | 16F |

Popis

Prevedenie:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele **s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 – 69 HRC)** z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). **Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.**

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

Kombinované ozubenie 10° – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

Normálne ozubenie 0° – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

Normálne ozubenie 10° – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Upozornenie:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Technický opis

| | |
|-------|-------|
| Šírka | 27 mm |
|-------|-------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Hrúbka | 0,9 mm |
| Dĺžka | 3660 mm |
| Ozubenie | Combi |
| Uhol čela | 0 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS Co 8 |
| Druh produktu | Pílový pás na kov |