



## Pílový pás na kov 27×3660, Zubov na palec: 4H



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 173750 4H     |
| GTIN             | 4045197254320 |
| Trieda položky   | 16F           |

### Popis

#### Prevedenie:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás** s nosným pásom z pružinovej ocele **s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 – 69 HRC)** z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). **Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.**

#### Použitie:

**Kombinované ozubenie 0°** – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

**Kombinované ozubenie 10°** – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

**Normálne ozubenie 0°** – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

**Normálne ozubenie 10°** – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

#### Upozornenie:

**Zábeh nového pásu:** Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

### Technický opis

|        |        |
|--------|--------|
| Hrúbka | 0,9 mm |
|--------|--------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Dĺžka          | 3660 mm           |
| Šírka          | 27 mm             |
| Uhol čela      | 10 Stupeň         |
| Ozubenie       | normálne          |
| Rezný materiál | HSS Co 8          |
| Druh produktu  | Pílový pás na kov |