

**Vodiaci čap, Velkosť / Ø čapu: 2/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156750 2/12
GTIN	4033591016699
Trieda položky	16C

Popis**Prevedenie:**

Pevný vodiaci čap: nitridovaný plynom, jemne sústružený.

Rotačný čap: povrchovo tvrdený, brúsený.

Veľ. 01/2,4 až 1/8,4 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 1/8,5 až 1/18 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

Veľ. 2/11,5 až 2/13 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 2/14 až 2/32 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

Použitie:

Pri použití rotačných vodiacich čapov (s otvorom na chladiace médium) veľ. 1 a veľ. 2 v držiaku č. 156720 veľ. 1/20 je chladiace médium vedené priamo na reznú hranu pre optimálny odvod triesok.

Technický opis

Ø čapu	12 mm
Celková dĺžka	105 mm
Ø stopky	10 mm
Druh produktu	Vodiaci čap