

**Garant****Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H, nitridovaný a vaporizovaný, M-LH: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132800 M10
GTIN	4045197072832
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

So silným lámačom triesok. **Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

**Výhoda:**

**Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie** a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø závitu	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	30 mm
Druh závitu	M-LH

Veľkosť závitú	M10 LH
Povrchová úprava	nitridovaný a vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		